



## Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 50-63mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428990 50-63
GTIN	4045197608000
Tuoteluokka	42B

### Kuvaus

**Malli:**

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. Ø 12 KM-mittausleuoista). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (alk. Ø 12 KM). Runko maalattu.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää asetusrenkaan (asetukseen) ja jatkokappaleen.

**Erikoistarvike:**

Jatkokappale nro 428993, säätörenkaat nro 484030.

### Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	62 mm
Mitta a	1 mm
Vakiomittaussyvyys	117 mm
Mittausalue	50 - 63 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	267 mm
virheraja	0,007 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200R mm	022510 200R

## Tarvikkeet

Jatkokappale Tyyppi 50-100	428993 50-100
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55