



Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 6-8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428990 6-8
GTIN	4045197276315
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. Ø 12 KM-mittausleuoista). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (alk. Ø 12 KM).

Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusrenkaan (asetukseen) ja jatkokappaleen.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428993, säätörenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	154 mm
Vakiomittaussyvyys	54 mm
Mittausalue	6 - 8 mm
Mitta a	1,5 mm
Asetusrenkaan Ø	6 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200R mm	022510 200R

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
Jatkokappale Tyypä 6-12	428993 6-12
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 6 mm	484030 6
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8