



Kolmipistemikrometri-sarjat, Mittausalue: 12-20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428991 12-20
GTIN	4045197276377
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. KM-mittausleuan Ø 12:sta). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (KM, alk. Ø 12).

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometri nro 428990, säätörenkaat (vain asetukseen) ja jatkokappale.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	16 mm
Mittausalue	12 - 20 mm
Säätörenkaiden määrä	1
Mikrometrien määrä	2
virheraja	0,005 / 0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
Kolmipistemikrometri Mittausalue 16-20 mm	428990 16-20
Kolmipistemikrometri Mittausalue 12-16 mm	428990 12-16
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
Jatkokappale Tyyppi 12-20	428993 12-20
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18