

Mitutoyo**Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 10-12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	429000 10-12
GTIN	4946368517179
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Erikoistarvike:

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mitta a	2 mm
Vakiomittaussyvyys	57 mm
Mittausalue	10 - 12 mm
Mittarummun Ø	17 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	157 mm
Kokonaispituus	106 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 1/100	429010 1/100
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11