



Kolmipistemikrometri-sarjat, Mittausalue: 20-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. KM-mittausleuan Ø 12:sta). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (KM, alk. Ø 12).

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometri nro 428990, säätörenkaat (vain asetukseen) ja jatkokappale.

Tekninen kuvaus

Säätörenkaiden määrä	2
Asetusrenkaan Ø	25 / 40 mm
Mikrometrien määrä	4
Mittausalue	20 - 50 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
Kolmipistemikrometri Mittausalue 30-40 mm	428990 30-40
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
Kolmipistemikrometri Mittausalue 20-25 mm	428990 20-25
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
Kolmipistemikrometri Mittausalue 40-50 mm	428990 40-50
Kolmipistemikrometri Mittausalue 25-30 mm	428990 25-30
Jatkokappale Tyyppi 20-30	428993 20-30
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 27 mm	484030 27
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22