

Mitutoyo**Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 12-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Erikoistarvike:

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittarummun Ø	23 mm
Kokonaispituus	127 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
Mittausalue	12 - 16 mm
Mitta a	2,6 mm
Vakiomittaussyvyys	80 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 15 mm	484030 15
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 2/150	429010 2/150
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 13 mm	484030 13
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12