



## Porrasleuat kiinteä, tyypille: 125



### Tilaustiedot

Tilausnumero	361420 125
GTIN	4250364401111
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinteä leuka.

Koot 90, 125 ja 160 **Click-pikavaihtojärjestelmällä**, nrossa 361440 vain koot 90 ja 125.

Kierre HD-leukojen kiinnittämiseen, koossa 90, 125 ja 160.

**Käyttö:**

Samansuuntaisesti esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen. Kierteet M10 ja M6 Click-pikavaihto- järjestelmällä varustettujen suojaleukojen kiinnitykseen Click-listoihin ja leukoihin. Porrastilojen kiinnitys korkealle sivulle tai porraskäytävälle (nro 361950; 361960; 361970).

**Raaka-aine:**

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

**Sopii:**

Kaikki tyypit TC, LC, Garant-NC, Titan ja tähänastinen malli NC.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit. 1 porrasleuka.

### Tekninen kuvaus

Pituus $l_1$	43 mm
Leukojen korkeus $h$	39,5 mm
Korkeus $h_1$	20 mm

Sopii värikoodiin	HiPo
Sopii värikoodiin	Titan2/TitanSense
Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	Titan
Sopii värikoodiin	LC-GARANT
Sopii värikoodiin	LCV125G
Sopii värikoodiin	NC8
Sopii värikoodiin	HOLEX NC
Tyyppi	125
Leukojen leveys b	124,4 mm
Leukojen pituus l	92 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat