

## Mitutoyo

### Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 100-125mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429000 100-125
GTIN	4946368517773
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

**Erikoistarvike:**

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

#### Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	297 mm
Mittausalue	100 - 125 mm
Kokonaispituus	249 mm
Vakiomittaussyvyys	147 mm
Mitta a	19,6 mm
Mittarummun Ø	23 mm
virheraja	0,01 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

### Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022500 200

### Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 110 mm	484030 110
Jatkokappale sisämikrometriin Tyypin 4/150	429010 4/150