



## Taso-demagnetointilaite, Lamellitason pituus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	380861 250
GTIN	2050001717641
Tuoteluokka	33S

### Kuvaus

#### Malli:

- **Virransyöttö 230 V / 50 Hz, suojausluokka IP 20, syöttöteho enintään 920 VA.**
- **Kuormitusaikasuhde 100 %.**

#### Käyttö:

Magnetismin poistolaitteita voi käyttää mittaustiloissa, työpajoilla ja tuotantolinjoilla. Laitteet poistavat tehokkaasti laakerirunkojen, meistien, muottien ja muiden työkalujen magnetismia.

### Tekninen kuvaus

Lamellitason pituus	250 mm
Leveys	180 mm
Paino	11 kg
Korkeus	87 mm
Tunkeutumissyvyys	50 mm
Lamellitason leveys	150 mm
Tehonkulutus	920 W
Demagnetointilaitteen teholuokka (DMC)	++
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Suojausluokitus	IP 20
Kuormitusaikasuhde	100 %

Tuotetyyppi

Demagnetointilaite