



Kolmipistemikrometri-sarjat, Mittausalue: 50-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. KM-mittausleuan \varnothing 12:sta). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (KM, alk. \varnothing 12).

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometri nro 428990, säätörenkaat (vain asetukseen) ja jatkokappale.

Tekninen kuvaus

Säätörenkaiden määrä	2
Mikrometrien määrä	4
Mittausalue	50 - 100 mm
Asetusrenkaan \varnothing	62 / 87 mm
virheraja	0,007 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95
Jatkokappale Tyyppi 50-100	428993 50-100
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
Kolmipistemikrometri Mittausalue 62-75 mm	428990 62-75
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
Kolmipistemikrometri Mittausalue 75-88 mm	428990 75-88
Kolmipistemikrometri Mittausalue 50-63 mm	428990 50-63
Kolmipistemikrometri Mittausalue 87-100 mm	428990 87-100