



Taso-demagnetointilaite, Lamellitason pituus: 280mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380861 280
GTIN	2050001717658
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- **Virransyöttö 230 V / 50 Hz, suojausluokka IP 20, syöttöteho enintään 920 VA.**
- **Kuormitusaikasuhde 100 %.**

Käyttö:

Magnetismin poistolaitteita voi käyttää mittaustiloissa, työpajoilla ja tuotantolinjoilla. Laitteet poistavat tehokkaasti laakerirunkojen, meistien, muottien ja muiden työkalujen magnetismia.

Tekninen kuvaus

Korkeus	87 mm
Tunkeutumissyvyys	50 mm
Leveys	266 mm
Lamellitason pituus	280 mm
Paino	18 kg
Lamellitason leveys	220 mm
Tehonkulutus	920 W
Demagnetointilaitteen teholuokka (DMC)	++
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Suojausluokitus	IP 20
Kuormitusaikasuhde	100 %

Tuotetyyppi

Demagnetointilaite