



## Porrasleuat kiinteä, tyypille: 160



### Tilaustiedot

Tilausnumero	361420 160
GTIN	4250364401128
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinteä leuka.

Koot 90, 125 ja 160 **Click-pikavaihtojärjestelmällä**, nrossa 361440 vain koot 90 ja 125.

Kierre HD-leukojen kiinnittämiseen, koossa 90, 125 ja 160.

**Käyttö:**

Samansuuntaisesti esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen. Kierteet M10 ja M6 Click-pikavaihto- järjestelmällä varustettujen suojaleukojen kiinnitykseen Click-listoihin ja leukoihin. Porrastulojen kiinnitys korkealle sivulle tai porraskäytävälle (nro 361950; 361960; 361970).

**Raaka-aine:**

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

**Sopii:**

Kaikki tyypit TC, LC, Garant-NC, Titan ja tähänastinen malli NC.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit. 1 porrasleuka.

### Tekninen kuvaus

Leukojen korkeus h	50 mm
Tyyppi	160
Sopii värikoodiin	LC

Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	HiPo
Sopii värikoodiin	NC8
Sopii värikoodiin	Titan2/TitanSense
Sopii värikoodiin	HOLEX NC
Leukojen leveys b	160 mm
Leukojen pituus l	104 mm
Korkeus h <sub>1</sub>	25 mm
Pituus l <sub>1</sub>	54 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat