

**Mitutoyo****Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 20-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	429000 20-25
GTIN	4946368517698
Tuoteluokka	44A

**Kuvaus****Malli:**

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

**Erikoistarvike:**

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

**Tekninen kuvaus**

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	240 mm
Mittarummun Ø	23 mm
Mitta a	2,6 mm
Mittausalue	20 - 25 mm
Kokonaispituus	140 mm
Vakiomittaussyvyys	90 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50

## Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm	484030 24
Jatkokappale sisämikrometriin Tyypin 3/150	429010 3/150
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22