



Taso-demagnetointilaite, Lamellitason pituus: 400mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 380861 400 |
| GTIN | 2050001717665 |
| Tuoteluokka | 33S |

Kuvaus

Malli:

- **Virransyöttö 230 V / 50 Hz, suojausluokka IP 20, syöttöteho enintään 920 VA.**
- **Kuormitusaikasuhde 100 %.**

Käyttö:

Magnetismin poistolaitteita voi käyttää mittaustiloissa, työpajoilla ja tuotantolinjoilla. Laitteet poistavat tehokkaasti laakerirunkojen, meistien, muottien ja muiden työkalujen magnetismia.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|------------------|
| Paino | 24 kg |
| Tunkeutumissyvyys | 50 mm |
| Korkeus | 87 mm |
| Lamellitason pituus | 400 mm |
| Leveys | 306 mm |
| Lamellitason leveys | 260 mm |
| Tehonkulutus | 920 W |
| Demagnetointilaitteen teholuokka (DMC) | ++ |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Suojausluokitus | IP 20 |
| Kuormitusaikasuhde | 100 % |

Tuotetyyppi

Demagnetointilaite