



Porrasleuat kiinteä, tyypille: 200



Tilaustiedot

Tilausnumero	361420 200
GTIN	4250364401135
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Kiinteä leuka.

Koot 90, 125 ja 160 **Click-pikavaihtojärjestelmällä**, jossa 361440 vain koot 90 ja 125.

Kierre HD-leukojen kiinnittämiseen, koossa 90, 125 ja 160.

Käyttö:

Samansuuntaisesti esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen. Kierteet M10 ja M6 Click-pikavaihto- järjestelmällä varustettujen suojaleukojen kiinnitykseen Click-listoihin ja leukoihin. Porrastilojen kiinnitys korkealle sivulle tai porraskäytävälle (nro 361950; 361960; 361970).

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

Kaikki tyypit TC, LC, Garant-NC, Titan ja tähänastinen malli NC.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit. 1 porrasleuka.

Tekninen kuvaus

Leukojen leveys b	200,4 mm
Korkeus h ₁	25 mm
Sopii värikoodiin	TC

Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	NC8
Tyyppi	200
Pituus l ₁	54 mm
Leukojen pituus l	104 mm
Leukojen korkeus h	60 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat