

## Mitutoyo

### Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 25-30mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429000 25-30
GTIN	4946368517704
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

**Erikoistarvike:**

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

#### Tekninen kuvaus

Mitta a	2,6 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	240 mm
Vakiomittaussyvyys	90 mm
Mittarummun Ø	23 mm
Kokonaispituus	140 mm
Mittausalue	25 - 30 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

## Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 27 mm	484030 27
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150	429010 3/150
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm	484030 26