



Käsi­käyt­­töinen demagnetointilaite, Tyyp­pi: HD1



Tilaustiedot

Tilausnumero	380863 HD1
GTIN	2050001743763
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- Kevyt kotelo helppoon käsittelyyn sekä 3m:n johto ja pistoke.
- Virransyöttö 230 V / 50 Hz, kotelointiluokka IP42, tehontarve 220 VA. Automaattinen poiskytkentä, kun > 50 °C. Kyt­kentäaika 30%.

Käyttö:

Suurten työ­kappaleiden pintojen magneettisuuden poistoon. Liikkuvaan käyttöön.

Tekninen kuvaus

Tunkeutumissyvyys	30 mm
Aktiivisen vyöhykkeen koko	105×75 mm
Paino	1,9 kg
Demagnetointilaitteen teholuokka (DMC)	+
Verkköjännite	220 V
Verkköjännite	240 V

Verkkotaajuus	50 Hz
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Demagnetointilaite