

## Mitutoyo

### Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 30-40mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429000 30-40
GTIN	4946368517711
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

**Erikoistarvike:**

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

#### Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	248 mm
Mittarummun Ø	23 mm
Mitta a	3,4 mm
Vakiomittaussyvyys	98 mm
Kokonaispituus	140 mm
Mittausalue	30 - 40 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50

## Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 38 mm	484030 38
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 36 mm	484030 36
Jatkokappale sisämikrometriin Tyypin 3/150	429010 3/150
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm	484030 34
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 32 mm	484030 32