



Käsikäyttöinen demagnetointilaite, Tyyppi: HD2



Tilaustiedot

Tilausnumero	380863 HD2
GTIN	2050001743770
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- Kevyt kotelo helppoon käsittelyyn sekä 3m:n johto ja pistoke.
- Virransyöttö 230 V / 50 Hz, kotelointiluokka IP42, tehontarve 220 VA. Automaattinen poiskytkentä, kun > 50 °C. Kytkenäaika 30%.

Käyttö:

Suurten työkalujen pintojen magneettisuuden poistoon. Liikkuvaan käyttöön.

Tekninen kuvaus

Tunkeutumissyvyys	40 mm
Aktiivisen vyöhykkeen koko	150x95 mm
Paino	2,2 kg
Demagnetointilaitteen teholuokka (DMC)	+
Verkkotaajuus	50 Hz
Verkkojännite	220 V

Verkköjännite	240 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Demagnetointilaite