



## Sovitinleuka liikkuva, tyypille: 125



### Tilaustiedot

Tilausnumero	361600 125
GTIN	4250364400879
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

**Malli:**

Liikkuva leuka.

**Käyttö:**

- Käytettävissä olevien tai omatekoisten leukojen kiinnittämiseen.
- HD-leukojen 362390 – 362600 kiinnittämiseen.

**Raaka-aine:**

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

**Sopii:**

NC8, Garant-NC, Titan.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

### Tekninen kuvaus

Leukojen pituus l	80 mm
Pituus l <sub>1</sub>	32 mm
Leukojen korkeus h	58 mm
Korkeus h <sub>1</sub>	20 mm
Sopii värikoodiin	Titan2/TitanSense

Sopii värikoodiin	Titan
Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	Duo Plus
Sopii värikoodiin	HiPo
Sopii värikoodiin	LC-GARANT
Sopii värikoodiin	LCV125G
Sopii värikoodiin	NC8
Sopii värikoodiin	HOLEX NC
Tyyppi	125
Leukojen leveys b	126 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat