




## Porrasleuat kiinteä, tyyppille: 90



### Tilaustiedot

Tilausnumero	361440 90
GTIN	4250364400961
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

**Malli:**

Koot 90, 125 ja 160 **Click-pikavaihtojärjestelmällä**, nrossa 361440 vain koot 90 ja 125.  
Koko 90, 125, Click-pikavaihtojärjestelmä.

**Käyttö:**

Porraslistojen kiinnitys korkealle sivulle tai porrasspuolelle (nro 361950; 361960; 361970).

**Raaka-aine:**

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

**Sopii:**

Allmatic NC-DUO nro 360600 ja Allmatic NC (tähänastinen malli nro 360000, vuoteen 1998 saakka).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

### Tekninen kuvaus

Pituus $l_1$	25 mm
Sopii värikoodiin	Duo
Leukojen korkeus $h$	34 mm
Korkeus $h_1$	16 mm
Tyyppi	90

Leukojen leveys b	89,5 mm
Leukojen pituus l	64 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat