

**Lamellikuutio (yksittäinen) (ei-magneettinen), Tyyppi: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380820 7
GTIN	4045197311023
Tuoteluokka	33S

**Kuvaus****Malli:**

- **Teräs-messinkiyhdiste.**
- **Pitkittäis- ja poikittaisnapajako. Tasainen tai prismalla varustettu.**
- **Lamellit 1 mm:n messinkiä / 3 mm:n terästä, liimattu ilman vetopulttia.**
- **Lamellikuutiot eivät itse ole magneettisia.**
- **Korkeustoleranssi  $\pm 0,5$  mm.**

**Käyttö:**

- **Vain magneettipöytien yhteydessä epäsäännöllisenmuotoisten työkappaleiden työstämiseen.**
- **Kuution muoto voidaan muokata halutuksi.**

**Tekninen kuvaus**

Pituus	100 mm
Leveys	50 mm
Korkeus	40 mm
Paino	1,7 kg
Napasuunta	L
Malli	tasainen

Tuotetyyppi

Lamellarjarja