




Neodym-magneettikiinnityskuutio, Pituus: 140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380870 140
GTIN	4045197311313
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- Erittäin suuri pitovoima erikoismenetelmän ansiosta.
- Tukeva täysteräsrunko, päälle-/poiskytkentä otsapuolella.
- Lamellit 2 mm:n messinkiä / 4 mm:n terästä.
- Neodyymimagneettijärjestelmä.

Käyttö:

- Vaikeasti kiinnitettävillä työkappaleilla, kuten ferriiteille ja kobolttiseosteisille kovametalleille.
- Kipinätyöstöön ja hiontaan

Huomautus:

Sovittimia saatavana kaikille markkinoilla oleville nollapistekiinnitysjärjestelmille GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa jne.) lisävarusteena. **Anna tilattaessa vastaavat tiedot.**

Tekninen kuvaus

Magneetikentän korkeus	4 mm
Korkeus	51 mm
Leveys	70 mm
Pituus	140 mm
Paino	3 kg

Nimellispitovoima	180 N/cm ²
Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnityslevy