

Mitutoyo

Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 40-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429000 40-50
GTIN	4946368517728
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Erikoistarvike:

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittarummun Ø	23 mm
Mittausalue	40 - 50 mm
Mitta a	3,4 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	248 mm
Vakiomittaussyvyys	98 mm
Kokonaispituus	140 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmpistesisämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 44 mm	484030 44
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
Jatkokappale sisämikrometriin Tyypäi 3/150	429010 3/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 46 mm	484030 46
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 42 mm	484030 42