



## Porrasleuat liikkuva, tyypille: 90



### Tilaustiedot

Tilausnumero	361400 90
GTIN	4250364401029
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

**Malli:**

Liikkuva leuka.

Koot 90, 125 ja 160 **Click-pikavaihtojärjestelmällä**, nrossa 361440 vain koot 90 ja 125.

**Käyttö:**

Samansuuntaisesti esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen. Kierteet M10 ja M6 Click-pikavaihto-järjestelmällä varustettujen suojaleukojen kiinnitykseen Click-listoihin ja leukoihin. Porraslistojen kiinnitys korkealle sivulle tai porraspuolelle (nro 361950; 361960; 361970).

**Raaka-aine:**

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

**Sopii:**

Kaikki tyypit TC, LC, Garant-NC, Titan ja tähänastinen malli NC.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit. 1 porrasleuka.

### Tekninen kuvaus

Leukojen leveys b	89,5 mm
Pituus l <sub>1</sub>	31 mm
Leukojen korkeus h	34 mm

Korkeus h <sub>1</sub>	16 mm
Leukojen pituus l	56 mm
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	Duo
Sopii värikoodiin	NC8
Tyyppi	90
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat