



Kestomagneettipyöröistukka, tiheä säteittäisnapajako, Istukan Ø: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380810 300
GTIN	4045197310941
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Samankeskiset urat työkappaleiden paikoittamiseen.
- Keskiö ei ole magneettisesti aktiivinen, joten läpiporaus on mahdollista.

ON/OFF-kytkin käsikahvalla.

Käyttö:

- Hiontaan ja sorvaukseen.
- Säteittäisnapajaotuksen ansiosta sopii erityisesti renkaiden kiinnittämiseen.
- Pyöreille ja renkaanmuotoisille työkappaleille.

Tekninen kuvaus

Keskiön Ø	150 mm
Nimellispitovoima	150 N/cm ²
ei-magneettisen ytimen Ø	40 mm
Istukan Ø	300 mm

Keskityssyvyys	6 mm
Paino	30 kg
reiän enimmäis-Ø	58 mm
Kierteen Ø	8×M8
Reikäpiirin Ø	180 / 260 mm
Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
Korkeus	73 mm
Tuotetyppi	Magneettikiinnitysistukka