



Kestomagneettipyöröistukka, tiheä säteittäisnapajako, Istukan Ø: 350mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380810 350
GTIN	4045197310958
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Samankeskiset urat työkappaleiden paikoittamiseen.
- Keskiö ei ole magneettisesti aktiivinen, joten läpiporaus on mahdollista.

ON/OFF-kytkin käsikahvalla.

Käyttö:

- Hiontaan ja sorvaukseen.
- Säteittäisnapajaotuksen ansiosta sopii erityisesti renkaiden kiinnittämiseen.
- Pyöreille ja renkaanmuotoisille työkappaleille.

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	8×M8
Keskiön Ø	170 mm
Nimellispitovoima	150 N/cm ²
Paino	49 kg

Keskityssyvyys	6 mm
Istukan Ø	350 mm
Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
Reikäpiirin Ø	220 / 300 mm
reiän enimmäis-Ø	58 mm
ei-magneettisen ytimen Ø	40 mm
Korkeus	73 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysistukka