



Tyhjiöaggregaatti, Tyyppi: VA4



Tilaustiedot

Tilausnumero	385020 VA4
GTIN	2050001717474
Tuoteluokka	38L

Kuvaus

Malli:

Tyhjiöaggregaatti, jossa tyhjiövarasto ja integroitu nesteenerotin.

Käyttö:

Tyhjiökiristyslaattojen ja -järjestelmien käyttö.

Toimituksen sisältö:

2 m tyhjiöletku, 3/2-tiekäsivipuventtiili, jossa ilmastus, tyhjiömittari.

Ø: 990 mm

Korkeus: 1130 mm

Imuteho: 63 m³/h

Moottorin jännite: 400 V

Moottorin teho: 1,5 kW

Paino: 95 kg

Tekninen kuvaus

Ø	990 mm
Paino	95 kg
Moottorin jännite	400 V

Moottorin teho	1,5 kW
Imuteho	63 m ³ /h
Korkeus	1130 mm
Tuotetyyppi	Tyhjiögeneraattori