

**Lamellikuutio (yksittäinen) (ei-magneettinen), Tyyppi: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380820 11
GTIN	4045197311061
Tuoteluokka	33S

Kuvaus**Malli:**

- Teräs-messinkiyhdiste.
- Pitkittäis- ja poikittaisnapajako. Tasainen tai prismalla varustettu.
- Lamellit 1 mm:n messinkiä / 3 mm:n terästä, liimattu ilman vetopulttia.
- Lamellikuutiot eivät itse ole magneettisia.
- Korkeustoleranssi $\pm 0,5$ mm.

Käyttö:

- Vain magneettipöytien yhteydessä epäsäännöllisenmuotoisten työkalujen työstämiseen.
- Kuution muoto voidaan muokata halutuksi.

Tekninen kuvaus

Leveys	80 mm
Napasuunta	poikittain
Paino	3,8 kg
Korkeus	50 mm
Pituus	120 mm
Malli	tasainen

Tuotetyyppi

Lamellarjarja