



## Lasikuitunauhamitta kotelossa, nauhan pituus: 10m



### Tilaustiedot

Tilausnumero	463300 10
GTIN	4007368072973
Tuoteluokka	46M

### Kuvaus

**Malli:**

**Kotelo:** Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.

**Kehys:** Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.

**Lasikuitunauhamitta. Erittäin** nurjahduskestävä **ja joustava**, säänkestävä ja monia kemikaaleja kestävä. **Ei johda sähköä.** Selkeä luettavuus. Senttimetriajako.

**Huomautus:**

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.

### Tekninen kuvaus

Kotelon leveys	115 mm
Nauhan leveys	13 mm
Kotelon korkeus	32 mm
Kotelon pituus	138 mm
Asteikon alun tyyppi	A
nauhan pituus	10 m

Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

**Palvelut**

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 10 m	026240 10
---	-----------