

## Mitutoyo

### Sisämikrometri Holtest pohjareikien mittaukseen, Mittausalue: 20-25mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429005 20-25
GTIN	4946368517209
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvämusta asteikko ja tuntoräikkä.

Pohjareikämalli. **Mittauspinnat karkaistua terästä, titaanipinnoituksen ansiosta pitkäikäinen.**

**Erikoistarvike:**

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

#### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Mittausalue	20 - 25 mm
Mitta a	0,3 mm
Vakiomittaussyvyys	90 mm
Mittarummun Ø	23 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	240 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

## Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150	429010 3/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm	484030 24
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20