

## Mitutoyo

### Pieni sisämikrometri, Mittausalue: 2-2,5mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429100 2-2,5
GTIN	4946368080468
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä. Mittauspäässä on **2 kovametallista mittauspintaa** ja sitä säädetään **kovametallikärkisellä** karalla.

##### Käyttö:

Reiän halkaisijan ja pyöreiden tarkkaan mittaukseen.

##### Erikoistarvike:

Asetusrenkaat nro 484030.

#### Tekninen kuvaus

Mittarummun $\emptyset$	17 mm
Mittaussyvyys	12 mm
Mittausalue	2 - 2,5 mm
Kokonaispituus	105 mm
Lukema	0,001 mm
virheraja	0,002 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6

Tuotetyyppi

2-piste-sisämikrometri

**Palvelut**KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue  
20 mm

022500 20

DAkkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri  
enimmäismittausalue 200 mm

022510 200