



Digitaalinen työntömitta ABS mittauskärjillä, Mittausalue: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415621 500
GTIN	4045197829924
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen työntömitta, **absoluuttinen asteikko**, nollausta ei tarvita. Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Elektroniikka kytkeytyy automaattisesti pois päältä 5 minuutin kuluttua. Kytetään päälle työntämällä. Mittauspinnat on hienohierretty. **Kestävä metallikuori**.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 paristo nro 081560, koko CR2032

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Leukapituus	150 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Lukema	0,0005 tuuma
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Kalibrointi	A1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,06 mm
Standardi	ISO 13385

Mittauskärjet	kyllä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Syvyysmittapitimen ruuvi	412230