

Mitutoyo

Sisämikrometri Holtest pohjareikien mittaukseen, Mittausalue: 25-30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429005 25-30
GTIN	4946368517216
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Pohjareikämalli. **Mittauspinnat karkaistua terästä, titaanipinnoituksen ansiosta pitkäikäinen.**

Erikoistarvike:

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	240 mm
Mittarummun \emptyset	23 mm
Mittausalue	25 - 30 mm
Vakiomittaussyvyys	90 mm
Mitta a	0,3 mm
Kokonaispituus	140 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmpistesisämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 27 mm	484030 27
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150	429010 3/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm	484030 26