

**Teräsnauhamitta, valkoinen kotelossa, nauhan pituus: 30m****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 462900 30     |
| GTIN         | 4007368073611 |
| Tuoteluokka  | 46M           |

**Kuvaus****Malli:**

**Kotelo:** Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.

**Kehys:** Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.

**Nauha:** Patentoitu nauhan alkupää, **Flextop-päällyste**. Nauhan pinnoite, joka on läpinäkyvää ja erittäin joustavaa muovia, estää nauhan murtumisen alkupäästä.

**Valkoinen teräsnauhamitta.** Karkaistu nauha, fosfaattipinnoite korroosionsuojana, kulumisen kestävä keinohartsipinnoite. Selkeä luettavuus. Koko pituudella mm-jako.

**Huomautus:**

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.

**Tekninen kuvaus**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Kotelon korkeus      | 32 mm  |
| Nauhan leveys        | 13 mm  |
| Kotelon leveys       | 145 mm |
| Kotelon pituus       | 175 mm |
| Asteikon alun tyyppi | A      |

|               |            |
|---------------|------------|
| nauhan pituus | 30 m       |
| Standardi     | EG II      |
| Kalibrointi   | G1         |
| Tuotetyyppi   | Nauhamitta |

**Palvelut**

|   |           |
|---|-----------|
| KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 50 m | 026240 50 |
|---|-----------|