

## Mitutoyo

### Sisämikrometri Holtest pohjareikien mittaukseen, Mittausalue: 30-40mm



#### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 429005 30-40  |
| GTIN         | 4946368517223 |
| Tuoteluokka  | 44A           |

#### Kuvaus

**Malli:**

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Pohjareikämalli. **Mittauspinnat karkaistua terästä, titaanipinnoituksen ansiosta pitkäikäinen.**

**Erikoistarvike:**

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

#### Tekninen kuvaus

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 248 mm      |
| Mittausalue                         | 30 - 40 mm  |
| Vakiomittaussyvyys                  | 98 mm       |
| Mittarummun Ø                       | 23 mm       |
| Mitta a                             | 0,3 mm      |
| Kokonaispituus                      | 140 mm      |
| virheraja                           | 0,006 mm    |
| Lukema                              | 0,005 mm    |
| Standardi                           | Tehdasnormi |
| Mittarummun asteikko                | 1/50 mm     |
| mittaustekniikka                    | analoginen  |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Pakkaus     | kestävä rasia         |
| Kalibrointi | B6                    |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |

## Palvelut

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri<br>enimmäismittausalue 200 mm | 022510 200 |
| KalibrointiKolmpistesisämikrometri enimmäismittausalue<br>50 mm     | 022500 50  |

## Tarvikkeet

|  |              |
|--|--------------|
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm | 484030 30    |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm | 484030 34    |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm | 484030 40    |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 36 mm | 484030 36    |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 38 mm | 484030 38    |
| Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150   | 429010 3/150 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 32 mm | 484030 32    |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm | 484030 35    |