



Lasikuitunauhamitta kotelossa, nauhan pituus: 30m



Tilaustiedot

Tilausnumero	463300 30
GTIN	4007368073017
Tuoteluokka	46M

Kuvaus

Malli:

Kotelo: Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.

Kehys: Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.

Lasikuitunauhamitta. Erittäin nurjahduskestävä **ja joustava**, säänkestävä ja monia kemikaaleja kestävä. **Ei johda sähköä.** Selkeä luettavuus. Senttimetriajako.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.

Tekninen kuvaus

Nauhan leveys	13 mm
Kotelon leveys	175 mm
Kotelon pituus	210 mm
Kotelon korkeus	32 mm
Asteikon alun tyyppi	A
nauhan pituus	30 m

Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 50 m	026240 50
---	-----------