

Mitutoyo

Sisämikrometrisarja Holtest, Mittausalue: 6-12mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 429000. Jatkokappale 100 mm nro 429010.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	8 / 10 mm
Mikrometrien määrä	3
Mittausalue	6 - 12 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

020550 6-12

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 6-12 mm

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 1/100	429010 1/100
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 8-10 mm	429000 8-10
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 6-8 mm	429000 6-8
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 10-12 mm	429000 10-12
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9