



## Teräsnauhamitta V2A ympärysmitalle ja Ø, suurin mittausalueen koko: 2200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	465682 2200
GTIN	2050001060587
Tuoteluokka	46R

### Kuvaus

#### Malli:

Teräsnauhamitta **CJU** pyöreiden kappaleiden ympärysmittan ja halkaisijan mittaukseen. Jousiteräsmittan etupuolella on 2 laserjakoa ympärysmittan ja halkaisijan mittaukseen. Jakoviivojen etäisyys 1 mm. **Noniuslukema 0,1 mm**. Asteikon virherajat standardin DIN 866 mukaiset.

**V2A-malli** ruostumatonta jousiterästä.

#### Huomautus:

Nauhamitat C lukemalla 0,05 mm ja nauhamitat mustalla pinnoitteella ovat saatavilla tilauksesta. Kiinteä versio CJU tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Nauhan leveys	16 mm
Mittausalue, ympärysmitta	940 - 2200 mm
Mittausalue, Ø	300 - 700 mm
Lukema	0,1 mm
Vanteen paksuus	0,2 mm
Kalibrointi	G2
Tuotetyyppi	Nauhamitta

---

## Palvelut

KalibrointiYmpärysnauhamitta Enimmäispituus 3000 mm

026280 3000