



Polyamidipinnoitettu teräsnauhamitta kotelossa, nauhan pituus: 10m



Tilaustiedot

Tilausnumero	463100 10
GTIN	4007368074786
Tuoteluokka	46M

Kuvaus

Malli:

Kotelo: Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.

Kehys: Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.

Nauha: Patentoitu nauhan alkupää, **Flextop-päällyste**. Nauhan pinnoite, joka on läpinäkyvää ja erittäin joustavaa muovia, estää nauhan murtumisen alkupäästä.

Polyamidipinnoitettu teräsnauhamitta. Hyvä murtolujuus ja joustavuus. Taittumisen kestävä jousiteräs. **Erittäin hankauksenkestävä**, säänkestävä sekä kestäää monia kemikaaleja ja öljyjä. Koko pituudella mm-jako.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.

Tekninen kuvaus

Kotelon korkeus	32 mm
Kotelon pituus	138 mm
Nauhan leveys	13 mm
Kotelon leveys	115 mm
Asteikon alun tyyppi	A

nauhan pituus	10 m
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 10 m	026240 10
---	-----------