

Mitutoyo**Sisämikrometrisarja Holtest, Mittausalue: 12-20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	429050 12-20
GTIN	4946368518039
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 429000. Asetusrenkaat kuten nro 484030, jatkokappale 150 mm nro 429010.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	16 mm
Mikrometrien määrä	2
Mittausalue	12 - 20 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

Tarvikkeet

Sisämikrometri Holtest Mittausalue 12-16 mm	429000 12-16
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 16-20 mm	429000 16-20
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 2/150	429010 2/150
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 15 mm	484030 15