

Mitutoyo

Pieni sisämikrometri, Mittausalue: 4-5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429100 4-5
GTIN	4946368080499
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuina. Mittarummussa syvämusta asteikko ja tuntoräikkä. Mittauspäässä on **2 kovametallista mittauspintaa** ja sitä säädetään **kovametallikärkisellä** karalla.

Käyttö:

Reiän halkaisijan ja pyöreiden tarkkaan mittaukseen.

Erikoistarvike:

Asetusrenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys	22 mm
Mittausalue	4 - 5 mm
Kokonaispituus	115 mm
Mittarummun Ø	17 mm
Lukema	0,001 mm
virheraja	0,002 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6

Tuotetyyppi	2-piste-sisämikrometri
-------------	------------------------

Palvelut

Kalibrointi 3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
---	-----------

Akkreditoitu kalibrointi (esim. DAkkS) 3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
---	------------

Tarvikkeet

Asetusrenas DIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 4 mm	484030 4
--	----------

Asetusrenas DIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 5 mm	484030 5
--	----------