

Mitutoyo

Sisämikrometrisarja Holtest, Mittausalue: 20-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 429000. Asetusrenkaat kuten nro 484030, jatkokappale 150 mm nro 429010.

Tekninen kuvaus

Mikrometrien määrä	4
Mittausalue	20 - 50 mm
Asetusrenkaan Ø	25 / 40 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 40-50 mm	429000 40-50
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 30-40 mm	429000 30-40
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 25-30 mm	429000 25-30
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150	429010 3/150
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 20-25 mm	429000 20-25
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 27 mm	484030 27
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22