



Polyamidipinnoitettu teräsnauhamitta kotelossa, nauhan pituus: 20m



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 463100 20 |
| GTIN | 4007368074847 |
| Tuoteluokka | 46M |

Kuvaus

Malli:

Kotelo: Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.

Kehys: Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.

Nauha: Patentoitu nauhan alkupää, **Flextop-päällyste**. Nauhan pinnoite, joka on läpinäkyvää ja erittäin joustavaa muovia, estää nauhan murtumisen alkupäästä.

Polyamidipinnoitettu teräsnauhamitta. Hyvä murtolujuus ja joustavuus. Taittumisen kestävä jousiteräs. **Erittäin hankauksenkestävä**, säänkestävä sekä kestäää monia kemikaaleja ja öljyjä. Koko pituudella mm-jako.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|--------|
| Kotelon pituus | 175 mm |
| Kotelon leveys | 145 mm |
| Nauhan leveys | 13 mm |
| Kotelon korkeus | 32 mm |
| Asteikon alun tyyppi | A |

| | |
|---------------|------------|
| nauhan pituus | 20 m |
| Standardi | EG II |
| Kalibrointi | G1 |
| Tuotetyyppi | Nauhamitta |

Palvelut

| | |
|---|-----------|
| KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 50 m | 026240 50 |
|---|-----------|