




Teräsnauhamitta V2A ympärysmitalle ja Ø, suurin mittausalueen koko: 4720mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	465682 4720
GTIN	2050001060600
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Teräsnauhamitta **CJU** pyöreiden kappaleiden ympärysmittan ja halkaisijan mittaukseen. Jousiteräsmittan etupuolella on 2 laserjako ympärysmittan ja halkaisijan mittaukseen. Jakoviivojen etäisyys 1 mm. **Noniuslukema 0,1 mm**. Asteikon virherajat standardin DIN 866 mukaiset.

V2A-malli ruostumatonta jousiterästä.

Huomautus:

Nauhamitat C lukemalla 0,05 mm ja nauhamitat mustalla pinnoitteella ovat saatavilla tilauksesta. Kiinteä versio CJU tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Nauhan leveys	16 mm
Mittausalue, ympärysmitta	3450 - 4720 mm
Mittausalue, Ø	1100 - 1500 mm
Lukema	0,1 mm
Vanteen paksuus	0,2 mm
Kalibrointi	G2
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiYmpärysnauhamitta Enimmäispituus 6000 mm

026280 6000