

Mitutoyo

Digitaalinen kolmipistemikrometri, Mittausalue: 30-40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429110 30-40
GTIN	4946368563459
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.

”Function Lock” estää nollapisteentahattoman säätämisen.

Pieni virrankulutus. Latauksenvalvonta ja häiriönäyttö.

Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Tilauksesta mittausalueeseen 300 mm asti.

Tekninen kuvaus

Mitta a	0,3 mm
Mittausvyvyys jatkokappaleen kanssa	252 mm
Mittausalue	30 - 40 mm
Vakiomittausvyvyys	102 mm

virheraja	0,003 mm
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 36 mm	484030 36
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm	484030 34
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150	429010 3/150
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 38 mm	484030 38
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 32 mm	484030 32
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357