

Mitutoyo

Sisämikrometrisarja Holtest, Mittausalue: 50-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429050 50-100
GTIN	4946368518053
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 429000. Asetusrenkaat kuten nro 484030, jatkokappale 150 mm nro 429010.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	62 / 87 mm
Mikrometrien määrä	4
Mittausalue	50 - 100 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 4/150	429010 4/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 75-88 mm	429000 75-88
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 50-63 mm	429000 50-63
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 87-100 mm	429000 87-100
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 62-75 mm	429000 62-75