

Mitutoyo

Digitaalinen sisämikrometrisarja, Mittausalue: 12-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429112 12-25
GTIN	4946368562926
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.

Mittauspinnat ja kulutuspinnat ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 429110, säätörenkaat.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	12 - 25 mm
Säätörenkaiden määrä	2
Asetusrenkaan Ø	16 / 20 mm
Mikrometrien määrä	3

IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 12-25 mm	020550 12-25
---	--------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150	429010 3/150
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 2/150	429010 2/150
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2