

Mitutoyo

Digitaalinen kolmipiste-sisämittaussarja, Mittausalue: 25-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429260 25-50
GTIN	4946368636733
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikamittaussarjat Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. **Näyttö kääntyy 330°**. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään **kovametallikartion** avulla välyksettömästi.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskityksen ansiosta.

Toiminto:

- **Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittaussarja on hankala).**
- **Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.**
- **Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.**
- **Pika-asetus nopeaan mittausvälin siltaukseseen.**

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 429250, asetusrenkaat.

Tekninen kuvaus

Säätörenkaiden määrä	2
----------------------	---

Asetusrenkaan Ø	30 / 40 mm
Sisältö – mittauspääkoot	3
Mittausalue	25 - 50 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,001 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 25-50 mm	020550 25-50
---	--------------

Tarvikkeet

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 27 mm	484030 27
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Liitântäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Liitântäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
Liitântäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150	429010 3/150

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyypä

498975