

Mitutoyo

Digitaalinen kolmipistemikrometri, Mittausalue: 40-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429110 40-50
GTIN	4946368563015
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.

”Function Lock” estää nolapisteentahattoman säätämisen.

Pieni virrankulutus. Latauksenvalvonta ja häiriönäyttö.

Mittauspinnat ja kulutuspinnat ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Mittauspinnat ja kulutuspinnat ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Tilauksesta mittausalueeseen 300 mm asti.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	40 - 50 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	252 mm
Vakiomittaussyvyys	102 mm
Mitta a	0,3 mm

virheraja	0,003 mm
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 42 mm	484030 42
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 44 mm	484030 44
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 46 mm	484030 46
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150	429010 3/150